



PROFLEX® 925CR

PERFORMANCE DORSAL IMPACT-REDUCING + CUT RESISTANCE GLOVES USER INSTRUCTIONS

MANUFACTURER

ERGODYNE

1021 Bandana Boulevard East
Suite 220
Saint Paul, MN, USA 55108

NOTIFIED BODY

CENTEXBEL

Technologiepark 7
B-9052 Zwijnaarde
Belgium



Abrasion Resistance Level:	4 of 4
Blade Cut Resistance Level:	4 of 5
Tear Resistance Level:	4 of 4
Puncture Resistance Level:	3 of 4
ISO 13997 Cut Resistance Level C:	C of I
EN 13594:2015 Impact Level 1:	PASS

*For dulling during the cut resistance test (6.2), the Coupetest results are only indicative while the TDM cut resistance test (6.3) is the reference performance result.

COMPLIANCE: Conforms to EN420+A1:2009 and EN388:2016

AVAILABLE SIZES: Small (7); Medium (8); Large (9); XL (10); XXL (11)

Store in a clean, dry area when not in use. To clean follow care instructions on interior label. Gloves shall not be worn when there is a risk of entanglement by moving machine parts. Allergens: N/A.

*Para cumplir con la prueba de resistencia a cortes (6.2), los resultados del coupetest solo resultan indicativos si la prueba de resistencia a cortes TDM (6.3) se considera como el resultado de rendimiento de referencia.

APTITUD: cumple EN420+A1:2009 y EN388:2016

TAMAÑOS DISPONIBLES: pequeño (7); mediano (8); grande (9); XL (10); XXL (11)

Guardar en lugar limpio y seco cuando no estén en uso. Para la limpieza, siga las instrucciones de cuidado en la etiqueta interior. No se deben utilizar los guantes si existe riesgo de enredo con partes móviles mecánicas. Alérgenos: N/A.

*En matière d'émoussement lors des tests de résistance à la coupure (6.2), les résultats du Coupetest n'ont qu'une valeur indicative, tandis que le test de résistance à la coupure TDM (6.3) représente le résultat de référence pour la performance.

CONFORMITE : Conforme aux normes EN420+A1:2009 et EN388:2016

TAILLES DISPONIBLES : S (7) ; M (8) ; L (9) ; XL (10) ; XXL (11)

Conservez-les dans un endroit propre et sec lorsque vous ne les utilisez pas. Pour les nettoyer, respectez les instructions d'entretien sur l'étiquette intérieure. Ne pas porter de gants lorsqu'il existe un risque qu'ils se fassent happer par des pièces mobiles des machines. Allergènes : N/A.

*Wegen Trübung beim Schnittfestigkeitstest (6.2) sind nur die Coupetest-Ergebnisse indikativ, während der TDM Schnittfestigkeitstest (6.3) das Referenzleistungsergebnis darstellt.

KONFORMITÄT: entspricht EN420+A1:2009 und EN388:2016

VERFÜGBARE GRÖßEN: Small (7); Medium (8); Large (9); XL (10); XXL (11)

Bei Nichtgebrauch in einem sauberen, trockenen Bereich aufbewahren. Beim Reinigen die Pflegeanweisungen auf dem Etikett innen beachten. Die Handschuhe dürfen nicht getragen werden, wenn die Gefahr des Verfangens mit beweglichen Maschinenteilen besteht. Allergene: N/A.

*Voor bot maken tijdens de snijweerstandstest (6.2) zijn de Coupetest-resultaten alleen indicatief als de TDM snijweerstandstest (6.3) het referentieprestatieresultaat is.

NALEIVING: Voldoet aan EN420+A1:2009 en EN388:2016

BESCHIKBARE MATEN: klein (7); medium (8); groot (9); XL (10); XXL (11)

Opslaan in een schone, droge ruimte wanneer niet in gebruik. De behandelingsinstructies op het binnenste etiket opvolgen voor reinigen. De handschoenen mogen niet worden gedragen als er risico is op verstengeling met bewegende machineonderdelen. Allergenen: N/A.

*A causa di un calo durante il test di resistenza al taglio (6.2), i risultati del test Coupe sono puramente indicativi, mentre il test di resistenza al taglio TDM (6.3) fornisce i risultati di prestazione di riferimento.

CONFORMITÀ: conforme alle norme EN420+A1:2009 ed EN388:2016

MISURE DISPONIBILI: Small (7); Medium (8); Large (9); XL (10); XXL (11)

Quando non in uso, conservare in un luogo pulito e asciutto. Per la pulizia, seguire le istruzioni per la cura riportate nell'etichetta interna. Non indossare i guanti quando esiste il pericolo di impigliamento in parti in movimento della macchina. Allergeni: N/A.

*Vedrørende sløvende effekt under test for modstand mod snit (6.2) er Coupetest-resultaterne kun vejledende, hvorimod TDM-testen for modstand mod snit (6.3) er referenceresultatet for ydeevne.

OVERHOLDELSE: Overholder EN420+A1:2009 og EN388:2016

TILGÆNGELIGE STØRRELSER: Small (7), Medium (8), Large (9), XL (10), XXL (11)

Opbevares rent og tørt, når de ikke er i brug. Følg anvisningerne for rengøring på den indvendige etiket. Handskerne må ikke bruges, hvis der er risiko for, at de kan blive viklet ind i bevægelige maskindele. Allergener: N/A.

*For dulling under skärbeständighetstestet (6.2) är Coupetest-resultaten endast vägledande medan TDM-skärmodståndstestet (6.3) är referensprestandaresultatet.

ÖVERENSSTÄMMELSE: Överensstämmer med EN420+A1:2009 och EN388:2016

TILLGÄNGLIGA STORLEKAR: Small (7); Medium (8); Large (9); XL (10); XXL (11)

Förvaras på ett rent, torrt ställe när de inte används. För rengöring, följ skötselanvisningarna på den inre etiketten. Handskarna ska inte bäras när det finns risk för att de fastnar i rörliga maskindelar. Allergener: N/A.

*Para suavização durante o teste de resistência a corte (6.2), os resultados do Coupetest são apenas indicativos enquanto o teste de resistência de corte TDM (6.3) é o resultado de desempenho de referência.

CONFORMIDADE: Em conformidade com a EN420+A1:2009 e EN388:2016

TAMANHOS DISPONÍVEIS: Pequeno (7); Médio (8); Grande (9); Extra grande (10); Extraextra grande (11)

Armazene em uma área limpa e seca quando não estiver em uso. Para limpar siga as instruções de cuidados no rótulo interno. Luvas não devem ser usadas quando houver risco de emaranhamento por partes móveis da máquina. Alérgenos: N/A.

*For dulling during the cut resistance test (6.2), er Coupetest-resultatene kun indikative, mens TDM-kuttbestandighetstesten (6.3) er referanseresultatet for ytelse.

SAMSVAR: I samsvar med EN420+A1:2009 og EN388:2016

TILGJENGELIGE STØRRELSER: Small (7); Medium (8); Large (9); XL (10); XXL (11)

Oppbevares på et rent og tørt område når de ikke er i bruk. Rengjøres i samsvar med anvisningene på den innvendige etiketten. Hansker skal ikke brukes dersom det er risiko for at de kan sette seg fast i bevegelige maskindeler. Allergener: N/A.